INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# LUMINA

## AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317503

A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Lumina |
| Tipo | Rodízio giratório |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 80 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 56 mm |
| Largura geral | 55 mm |
| Peso geral | 0,11 kg |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Polipropileno |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte, fechada |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Cor | Preto grafite (RAL9011) |
| Offset | 20 mm |
| Raio giratório | 52 mm |
| Interferência giratória | 104 mm |
| Diâmetro do dome | 0 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Cor do Piso | Preto grafite (RAL9011) |
| Cor da Roda | Preto grafite (RAL9011) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 50 mm |
| Largura do Piso | 7 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 0 mm |
| Comprimento do cubo | 0 mm |
| Largura do corpo | 7 mm |
| Dureza do Piso (D) | 65 Shore D |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Anel de Espiga, com colar |
| Diâmetro da Espiga | 11 mm |
| Comprimento da Espiga | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317503

Número de encomenda 00071356

**Desenhos do produto**