

DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241

Numărul de comandă 00839858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	85 mm
Benză de rulare	100 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	102 mm
Lățimea corpului	100 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D
Tip rulment	6204ZV

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	900 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	720 kg
Capacitate de încărcare statică	1800 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,573 kg

DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241

Numărul de comandă 00839858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

