

## LUMINA

AA20PJ1050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582335750

Numărul de comandă 00071469



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nume produs                       | Lumina                         |
| Tip                               | Rola pivotantă                 |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg                          |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg                          |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                         |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                          |
| Înălțime totală                   | 56 mm                          |
| Lățime totală                     | 55 mm                          |
| Greutate totală                   | 0,07 kg                        |

## ROATĂ

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic         |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă                                     | Rivrat                       |
| Benză de rulare                         | Gri trafic A (RAL7042)       |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)       |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 50 mm                        |
| Benză de rulare                         | 10 mm                        |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                         |
| Lungime butuc                           | 0 mm                         |
| Lățimea corpului                        | 10 mm                        |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A                |

## FURCA

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Material               | Polipropilenă                           |
| Formă Furcă            | Carcasă Roată dublă, închisă<br>Carcasă |
| Rulment pivotant       | Tijă , pivotantă                        |
| Culoare                | Negru grafit (RAL9011)                  |
| Offset                 | 20 mm                                   |
| Raza de pivotare       | 52 mm                                   |
| Interferență pivotantă | 104 mm                                  |
| Diametru cupolă        | 0 mm                                    |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm                           |

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# LUMINA

AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582335750

Numărul de comandă 00071469



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

---

