

LINEA CLINIC

5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348392

Número de encomenda 00061630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ●

Ruído de movimento ● ● ● ● ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea clinic
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão central e total
Padrão	EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h	150 kg
Capacidade de carga estática	450 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	130 mm
Largura geral	71 mm
Peso geral	0,812 kg
Certificação	Testado e monitorizado por TÜV Süd

Clube
Design
DeutscherPrémio
InterzumPrémio IF
Design

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Cinza claro (RAL9002)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	15 mm
Largura do corpo	15 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinza claro (RAL9002)
Offset	40 mm
Raio giratório	108 mm
Interferência giratória	216 mm
Diâmetro do dome	45,5 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo	32 mm
Comprimento do Furo	42 mm

LINEA CLINIC

5946UAP125R36-34XS S30 D 9002



EAN 4031582348392

Número de encomenda 00061630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS



Clube
Design
Deutscher



Prémio
Interzum



Prémio IF
Design