PRODUCTINFORMATIE

# ICS

## 5328PJP100P50 7001

EAN 4031582030549



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●●○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | ICS |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 141 mm |
| Totale breedte | 52 mm |
| Totaal gewicht | 0,5 kg |

### VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Slank |
| Kleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Diameter koepel | 52 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Geïntegreerde afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

### BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 77 mm |
| Breedte plaat | 67 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 56 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 61,5 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 8,5 mm |

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


5328PJP100P50 7001

EAN 4031582030549

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen




IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH