INFORMAZIONI DI PRODOTTO

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●●●
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech silent
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	200 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,55 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Smorzamento, materiale ibrido
Materiale del battistrada	Poilammide
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	36 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH