

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ○ ○ ○
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech heat
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	134 °C
Загальна вага	0,08 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Термопластична синтетика, Термостійкість
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Сухий втулка підшипника
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	27 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (D)	80 Прибережна D

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Номер замовлення 00039930
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

