

AGILA

2470DYK125R47-21,5-24

EAN 4031582342420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	163 mm
Pes total	1,176 kg

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, negre, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles cònic
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	103,5 mm
Sterferencia de giro	207 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Expansió sintètica, plaça
Fixació expansiva(Minimum)	21,5 mm
Fixació expansiva(màxim)	24 mm
Col·lecció	Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.

AGILA

2470DYK125R47-21,5-24

EAN 4031582342420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

