产品信息

NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	未定义
胎面材料	聚丙烯，软
直径	75 mm
胎面宽度	60 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A
滚珠轴承直径	47 mm
滚珠轴承宽度	14 mm

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	550 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1100 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸





