

INTEGRAL

2046UAX200R26-28S30 4xM8

EAN 4031582453515



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	60 mm
Rayon d'encombrement	160 mm
Diamètre d'encombrement	320 mm

ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	35 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	229 mm
Poids	1.68 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd



Product Drawings

