

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Pasūtījuma numurs 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgums ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	7200 kg
Krāvnese pie 6 km/h	5000 kg
Statiskā krāvnese	10800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	510 mm
Kopējais platums	285 mm
Kopējais svars	91,106 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	400 mm
Protektora platums	80 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Caurspīdīgs pārklājums
Ofsets	105 mm
Pagrieziena rādiuss	317,5 mm
Grozāms savienojums	635 mm
	✓
Kupola diametrs	250,5 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	270 mm
Plāksnes platums	250 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	210 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	210 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	230 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	230 mm
Plāksnes atveres diametrs	17 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Pasūtījuma numurs 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Pasūtījuma numurs 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

