

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN

EAN 4031582413151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	250 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	250 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	82.5 mm
Ancho total	70 mm
Peso total	0.7 kg

SOPORTE

Color	Blanco
Desplazamiento	38 mm
Radio de giro	63 mm
Interferencia de giro	126 mm
Diámetro del domo	70 mm

ARO

Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Color Aro	Negro
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	25 mm
Anchura del cuerpo	25 mm

AJUSTE

Diámetro del agujero del Perno	12 mm
--------------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN

EAN 4031582413151

Número de pedido 00062077

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

