

## LINEA LIGHT

5920POI065L51-10

EAN 4031582404036



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту                     | Linea light                     |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора        |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 40 kg                           |
| Електропровідність                 | Hi                              |
| Нержавіюча сталь                   | Hi                              |
| Статичний Вантажопідйомність       | 80 kg                           |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                           |
| Загальна висота                    | 68 mm                           |
| Загальна ширина                    | 46 mm                           |
| Загальна вага                      | 0,08 kg                         |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                    |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання         |
| Радіус повороту     | 56 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 112 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 23 mm                       |

## КОЛЕСО

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Матеріал тіла       | Поліпропілен                           |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо         |
| Носіння             | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Захист різьби       | Без різьби                             |
| Діаметр             | 65 mm                                  |
| Протектор           | 13,9 mm                                |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування                   | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm                          |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubHagopoda  
Interzumproduct  
design  
awardIF  
Дизайн  
Award

# LINEA LIGHT

5920POI065L51-10

EAN 4031582404036



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

