



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ○ ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Zeta
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	640 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1600 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	80 °C
总高	290 mm
总重量	2.5 kg

支架

外壳材料	钢板，非常重
支架形状	宽，加强的
颜色	蓝色钝化

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	250 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	117 mm
上板孔长度（最大）	105 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	11 mm

