

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009

订单号 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	89 mm
总宽度	54 mm
总重量	0.16 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	8 mm
轮体宽度	8 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	38 mm
旋转半径	87 mm
转向干涉	174 mm
圆顶直径	20 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	11 mm

产品信息

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009
订单号 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

