

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Устойчив на корозия



ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Акcesoар
Тип корпус	Акcesoар
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Статичен Товароносимост	80 kg
Обща височина	8 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с L-образна планка
Дължина на плаката	40 mm
Ширина на плаката	25 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	32 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	32 mm
Диаметър на отвора на плаката	4 mm