

ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	205 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	410 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总高	240 mm
总宽度	115 mm
总重量	2.88 kg

支架

外壳材料	钢板, 重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶, 不留痕, Shore A 63
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	140 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293

订单号 00007290

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

