

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	60 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	60 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	71 mm
Szerokość całkowita	58 mm
Waga całkowita	0,32 kg

## OBUDOWA

Kolor	Biały
Wysięg	30 mm
Promień działania koła	51 mm
Zasięg działania koła	102 mm
Średnica kopuły	58 mm

## KOŁO

Łożysko	Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło	Czarny
Średnica	42 mm
Szerokość Bieżnia	19 mm
Szerokość korpusu	19 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Numer zamówienia 00062067  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

