

MAXTECH

УАК 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 50 mm |
| Ширина Протектор | 20 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 6 mm |
| Длина хаба | 22 mm |
| Ширина тела | 20 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта | Maxtech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 50 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 100 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 0,07 kg |

MAXTECH

УАК 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Номер заказа 00008698
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

