

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	1500 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	132 mm
Larghezza complessiva	116 mm
Peso complessivo	3,2 kg

SUPPORTO

Colore	Bianco
Disassamento	69 mm
Raggio di piroettamento	117 mm
Ingombro di piroettamento	234 mm
Diametro cuffia superiore	116 mm

RUOTA

Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Colore Ruota	Blu
Diametro	90 mm
Larghezza battistrada	56 mm
Larghezza corpo	56 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	100 mm
Larghezza della piastra	100 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	70 mm
Larghezza foro piastra (massima)	70 mm
Diametro del foro della piastra	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Numero d'ordine 00062084
Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

