

ZETA STAINLESS

8671UFX160P63

EAN 4031582313673

Rendelési szám 00829526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta stainless
Ház típusa	Forgóvillás görgő irányfékkel
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	240 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	200 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	3,104 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Szürke / nem jelölt
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Test szélessége	46 mm
A futófelület keménysége (A)	64 Shore A

VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	135 mm
Körbeforgás	270 mm
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	74 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	74 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ZETA STAINLESS

8671UFX160P63

EAN 4031582313673

Rendelési szám 00829526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

