**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# ICS

5327PJP100P50

EAN 4031582367423



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●●○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●●○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | ICS |
| Тип | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 141 mm |
| Общо тегло | 0.59 kg |

## ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Полиамид |
| Форма Вилица | Тънък |
| Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
| Изместване | 37 mm |
| Интерференция при завъртане | 240 mm |

## КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

## ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 77 mm |
| Ширина на плаката | 67 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 56 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 61.5 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 46.5 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 51.5 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 8.5 mm |

IF награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


5327PJP100P50


EAN 4031582367423

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи на продукта






IF
награда
за
Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH