

ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	75 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	128 mm
Totaal gewicht	1 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	123 mm
Uitzwenking	246 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658

Bestelnummer 00038381
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu

