

## STYLEA

5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

EAN 4031582385724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Име на продукта                    | Stylea                   |
| Тип                                | Въртящ се Колело         |
| Стандартен                         | EN12528 – мебелни колела |
| Електропроводим                    | Не                       |
| Неръждаемост                       | Не                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                   |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                    |
| Обща височина                      | 87 mm                    |
| Обща ширина                        | 53 mm                    |
| Общо тегло                         | 0.2 kg                   |

## ВИЛКА

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид            |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер             | Щифт, завъртане     |
| Радиус на завъртане         | 62 mm               |
| Интерференция при завъртане | 124 mm              |
| Диаметър на купол           | 20 mm               |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                           |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук              |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос                    | Навлязъл                           |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба  |
| Диаметър              | 75 mm                              |
| Ширина на Резба       | 8 mm                               |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бърснач A                       |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Тип на фитинга                            | Квадратна плоча |
| Дължина на плаката                        | 38 mm           |
| Ширина на плаката                         | 38 mm           |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 28 mm           |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 28 mm           |
| Диаметър на отвора на плаката             | 4.4 mm          |