

AGILA

2477DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582342437

Número de comanda 00006651



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte | Agila |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Conducció elèctrica | ✓ |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C |
| Alçada total | 138 mm |
| Àmplia general | 60 mm |
| Pes total | 1,122 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material corporal | Acero de huellas |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, negre, conductor elèctric |
| El Bearing | Rodament de boles cònic |
| Roda de color | Passivat blau |
| Protectors de fil | Amb la guardaespallles |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| Corporació ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

SUPPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 43,5 mm |
| Scio de giro | 131 mm |
| Sterferencia de giro | 262 mm |
| Dome Dictel | 60 mm |

FITACIÓ

| | |
|----------------------------|--|
| Tipus de Fitting | Expansió sintètica, plaça |
| Espiga llarga | 24 mm |
| Fixació expansiva(Minimum) | 22 mm |
| Fixació expansivamàxim) | 24 mm |
| Col·lecció | Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. |

AGILA

2477DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582342437

Número de comanda 00006651



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

