

GALEA STAINLESS

5081PJC125R05-22X40

EAN 4031582395884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | Galea stainless |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Inoxidable | ✓ |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 162 mm |
| Ancho total | 66 mm |
| Peso total | 0,693 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|--|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplástica |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 30 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Poliamida |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado |
| Rodamiento giratorio | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Radio de giro | 129 mm |
| Interferencia de giro | 258 mm |
| Diámetro del domo | 59 mm |

AJUSTE

| | |
|--------------------|------------------------|
| Tipo de ajuste | Sólida Espiga, redonda |
| Diámetro del Perno | 22 mm |
| Longitud del Perno | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5081PJC125R05-22X40

EAN 4031582395884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

