

# DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058  
 订单号 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承，阻尼
轮子颜色	天然白色
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	8.4 mm
中心长度	45 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Duratech silent
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-30 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.382 kg

# DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058  
订单号 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

