

DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

订单号 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承，阻尼
轮子颜色	天然白色
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	8.4 mm
中心长度	45 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech silent
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-30 ° C
最高温度范围	80 ° C
总重量	0.382 kg

DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058
订单号 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

