

AGILA

2475DYK050P30-11

EAN 4031582344318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●●○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 40 kg |
| Электропроводящий | Да |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 80 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| Общая высота | 69 mm |
| Общая ширина | 43 mm |
| Общий вес | 0,22 kg |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 24 mm |
| Радиус поворота | 82 mm |
| Поворотное соединение | 164 mm |
| Диаметр купола | 41 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Листовая сталь |
| Материал протектора | Литая резина, черная, электропроводная |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет Колесо | Пассивированный голубым |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 50 mm |
| Ширина Протектор | 19 mm |
| Ширина тела | 19 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------|---|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm |
| Подсказка | Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины. |

AGILA

2475DYK050P30-11

EAN 4031582344318

Номер заказа 00005489
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

