# DURATECH

## UOP200x50-Ø20 HL60

EAN 4031582442847

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Duratech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 900 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1800 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 1.01 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

UOP200x50-Ø20 HL60

EAN 4031582442847

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH