



Obrázek se může lišit od původního produktu

#### VÝKON

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ● ● |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                            |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení    |
| Nosnost 4 km/h              | 500 kg                          |
| Nosnost 6 km/h              | 400 kg                          |
| Elektrické vodivé           | Ne                              |
| Nerezové                    | Ne                              |
| Statická Nosnost            | 1000 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                           |
| Celková výška               | 290 mm                          |
| Stavební výška              | 96 mm                           |
| Celková hmotnost            | 4,79 kg                         |

#### UCHYCENÍ

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice     | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko   | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení          | 55 mm                                      |
| Průměr otáčení   | 230 mm                                     |
| Poloměr otáčení  | 96 mm                                      |

#### KOLO

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Tread hardness     | měkký                                      |
| Materiál středu    | Hliník                                     |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                   |
| Osa kola           | Šroub s maticí                             |
| Barva Kola         | Jet black (podobný RAL9005)                |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                                |
| Průměr             | 250 mm                                     |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                                      |
| Šířka středu kola  | 50 mm                                      |
| Tvrdost Běhoun (A) | 67 Obuv A                                  |

#### MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 105 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA

4681IEP250P63

EAN 4031582307962

Objednáací číslo 00828487  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

