产品信息

ALPHA

3499UFP160P67 Q2-13

EAN 4031582381139



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●●
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	定制解决方案
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
6 公里/小时的载重	200 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	600 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总高	200 mm

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	46 mm
胎面硬度 （A）	64 岸 A

固定件

固定件类型	带中央锁定的接骨板
上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度（最大）	105 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	11 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3499UFP160P67 Q2-13


EAN 4031582381139

产品图纸









© Copyright 2026 TENTE International GmbH