

KAPPA

9682IFP125P63 CL67

EAN 4031582366181
Bestelnummer 00830209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	240 kg
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	170 mm
Totale breedte	116 mm
Totaal gewicht	3,927 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, ge vulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Grijs / niet-markering
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	48 mm
Zwenk radius	112,5 mm
Uitzwenking	225 mm
	✓
Diameter koepel	111 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

PRODUCTINFORMATIE

KAPPA

9682IFP125P63 CL67

EAN 4031582366181
Bestelnummer 00830209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9682IFP125P63 CL67

EAN 4031582366181
Bestelnummer 00830209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

