

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Basetech
Tip	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	35 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	70 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.01 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	38 mm
Širina omotac	20 mm
dimenzija rupa osovina	6 mm
dužina glavine	21.5 mm
Širina tela	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Broj porudžbine 00050767
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

