

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	1000 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	120 mm
Stavební výška	100 mm
Celková hmotnost	1,8 kg

UCHYCENÍ

Barva vidlice	Bílá
Vyosení	52 mm
Poloměr otáčení	100 mm
Průměr otáčení	178 mm

KOLO

Ložisko	Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola	Černá
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	30,5 mm
Šířka středu kola	30,5 mm

MONTÁŽ

Průměr otvoru uchycení	16 mm
------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Objednací číslo 00062073
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

