

LUMINA

A520POI040P41-38x38/8 SET

EAN 4031582440676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	44 mm
Largeur totale	38 mm
Poids	0,06 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Noir graphite (RAL9011)
Déport	11,5 mm
Rayon d'encombrement	36 mm
Diamètre d'encombrement	72 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage de roue	Noir graphite (RAL9011)
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	6 mm
Largeur du corps de roue	6 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Diamètre des trous de la platine	5,1 mm