

KAPPA

9688FTP150P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582316131

Pasūtījuma numurs 00802031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	960 kg
Krāvnese pie 6 km/h	800 kg
Statiskā krāvnese	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	98 mm
Kopējais svars	5,26 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	60 mm
Korpusa platums	60 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Krāsa	Pasivēts ar zilu
	✓
Kupola diametrs	96 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA

9688FTP150P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582316131

Pasūtījuma numurs 00802031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

