

## STYLEA

5920UJI075L51-11D20 NH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stylea
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	89 mm
Обща ширина	54 mm
Общо тегло	0,148 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Графитно черно (RAL9011)
Цвят на Колело	Бял алуминий (подобен RAL9006)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	8 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	8 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Бял алуминий (подобен RAL9006)
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	62 mm
Интерференция при завъртане	124 mm
Диаметър на купол	20 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг В10
Диаметър на отворите Болт	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

