ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MAXTECH

PNR260x75-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400328



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	75 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	150 kg
Общий вес	1,95 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Полиуретан, вспененный
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	260 mm
Ширина Протектор	75 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	74 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNR260x75-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400328

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH