

INTEGRAL

2040UAP150R05-28 9002

EAN 4031582300123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Integral
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12531 - Ліжко-ліжка
ОбВантажопідйомність 3 км/год	150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	450 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	183 mm
Загальна ширина	62 mm
Загальна вага	1,07 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	115 mm
Поворотне з'єднання	230 mm
Діаметр ковпачка	62 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Протектор	Срібно-сірий (RAL7015)
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7015)
Захист різьби	Вбудований різьбовий поручитель
Діаметр	150 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Тверда Стрижень
Діаметр Болт	28 mm
Довжина Болт	45 mm
Положення різьби Болт	19 mm
Кількість монтажних отворів Болт	2

IF
Дизайн
AwardНагорода
Red Dot
Дизайн
Award

INTEGRAL

2040UAP150R05-28 9002

EAN 4031582300123

Номер замовлення 00030696

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

