

GALEA

5070PIO125P52

EAN 4031582399561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	163 mm
Teljes szélesség	66 mm
Összsúly	0,501 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágó	Siklócsapágó
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	102,5 mm
Körbeforgás	205 mm
Kupola átmérője	59 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talpemez, US-Csavarfurat
Talplemez hossza	95 mm
Talplemez szélessége	70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	44,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	52 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	72 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	76 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

GALEA

5070PIO125P52

EAN 4031582399561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

