



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|----------|
| Название продукта | Novatech |
| Тип | Колесо |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 400 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 800 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 1,59 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Сталь, железо |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 95 mm |
| Ширина Протектор | 40 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 20 mm |
| Длина хаба | 45 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Тип подшипника | 6204ZV |

