

NOVATECH

ETP095x40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 400 kg

Электропроводящий Нет

Нержавеющая сталь Нет

Грузоподъемность статическая 800 kg

Диапазон температур
(минимальный) -20 °CДиапазон температур
(максимальный) 60 °C

Общий вес 1,59 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса Сталь, железо

Материал протектора Полиуретан, Литой

Подшипник Прецизионный шариковый
подшипник

Защита от проводов С защитой резьбы

Диаметр 95 mm

Ширина Протектор 40 mm

Диаметр отверстия Ось 20 mm

Длина хаба 45 mm

Твердость Протектор (A) 92 Береговая A

Тип подшипника 6204ZV

