

NOVATECH

ETP095x40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	400 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	1,59 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	95 mm
Ширина Протектор	40 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	45 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Тип подшипника	6204ZV

