

# ALPHA STAINLESS

8478UFX160P63

EAN 4031582313369

Número de pedido 00035534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●●●

Desgaste ●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●●●

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Alpha stainless

Tipo Rueda fija

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 300 kg

Capacidad de carga estática 600 kg

Rango de temperatura (mínimo) -20 °C

Rango de temperatura (máximo) 80 °C

Altura total 200 mm

Ancho total 115 mm

Peso total 1,846 kg

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	46 mm
Anchura del cuerpo	46 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	63 Shore A

## SOPORTE

Material	Acero Inoxidable, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Color	Acero Inoxidable

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	137 mm
Anchura de la placa	115 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8478UFX160P63

EAN 4031582313369

Número de pedido 00035534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

