

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 运动噪音 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 损耗   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ○ ○ ○ ○ ○ |

## 核心属性

|           |            |
|-----------|------------|
| 产品名称      | Footmaster |
| 外壳类型      | 万向脚轮       |
| 3 km/h的载重 | 250 kg     |
| 导电        | 否          |
| 不锈        | 否          |
| 温度范围（最低）  | -10 °C     |
| 最高温度范围    | 90 °C      |
| 总高        | 123 mm     |
| 总宽度       | 118 mm     |
| 总重量       | 5.29 kg    |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 偏移量  | 30 mm  |
| 旋转半径 | 72 mm  |
| 转向干涉 | 144 mm |
| 圆顶直径 | 104 mm |

## 轮子

|      |       |
|------|-------|
| 轴承   | 未加工中心 |
| 直径   | 75 mm |
| 胎面宽度 | 30 mm |
| 轮体宽度 | 30 mm |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 上板长       | 112 mm |
| 上板宽       | 112 mm |
| 上板孔长度（最大） | 92 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 92 mm  |
| 上板孔直径     | 9 mm   |