

# ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668  
 订单号 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	铝
	柔软
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	金属色
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	45 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	68 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总重量	0.51 kg

# ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668  
订单号 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

