

ELASTECH

IEP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Objednávací číslo 00801257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	25 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Statický Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	2,341 kg

ELASTECH

IEP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767
Objednáací číslo 00801257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

