INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●●
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	41 mm
Largura geral	52 mm
Peso geral	0,08 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	37 mm
Interferência giratória	74 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	35 mm
Largura do Piso	11 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação quadrada
Comprimento da placa	38 mm
Largura da placa	38 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	28 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	28 mm
Diâmetro do furo da placa	4,4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH