INFORMACE O PRODUKTU

LINEA LIGHT

5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea light
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	68 mm
Stavební výška	46 mm
Celková hmotnost	0,09 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení	23 mm
Průměr otáčení	134 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	13,9 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	10 mm

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT


5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu





Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH